

吸水式保冷材ABS

使用方式簡單！3階段

- ①將不織布面部分面向水面浸泡。放置約3-5分鐘膨脹後取出，將表面的水滴輕輕擦拭。
- ②將不織布面朝上放入冷凍庫裡。
- ③結凍完成後沿著裁切虛線撕開使用。
※也可以在泡水前先將要使用的量撕開。



令人在意的Q&A 使用上的注意事項

- Q.吸水量為多少？
A.大約能吸取30-40克的水。
- Q.結凍時有哪些要注意的呢？
A.結凍時請別讓不織布面與不織布面碰堆疊再一起。
- Q.堆疊一起結凍與只有一整張的情況，結凍時間有差嗎？
A.堆疊的狀況下使冷空氣較難傳達，所以一整張的比較快結凍。
※堆疊的狀況下會容易使保冷材與保冷材粘黏在一起，所以不建議。
- Q.撕開裁切虛線有技巧嗎？
A.時前先將要撕開的虛線部分凹折後即可輕鬆撕開。
- Q.吸水式保冷材能重覆使用嗎？
A.使用過一次後便無法再重覆利用。
※由於會產生衛生上的問題，所以不推薦。
- Q.丟棄方式為？
A.有關處置方式請依照各地方法制處理。
- Q.保管期間時會吸濕氣嗎？
A.為了不讓內容物的吸水性聚合物吸取濕氣，請放入可密封式的塑膠袋內保存。

①



②



③



尺寸 (mm)	吸水量	數量	備註
260×276 / 1張 (65×92 / 1個)	30 ~ 40g左右	50張×12包 (600張=7,200個)	· 3行×4排 · 裁切虛線連裝

特萊實業有限公司

Try Industry Co., Ltd. <http://try-industry.tw>

新北市八里區龍米路2段159巷8-2號
TEL:(02)2618-5539 FAX:(02)2618-5593
No.8-2, Ln. 159, Sec. 2, Longmi Rd., Bali Dist.,
New Taipei City 24945, Taiwan (R.O.C.)